



## 7814DST





**Juego de vasos con cuadradillo de 1/2" con perfil bi-hexagonal métrico y carraca con cabeza delgada (14 unidades/maletín de poliéster)**



### DETALLES DEL PRODUCTO

- Vasos con cuadrado de perfil bi-hexagonal métrico de 1/2" 7800DM, 10 unidades (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm)
- Carraca reversible de 1/2" 8150SL-1/2
- Articulación universal de 1/2" 8166
- Alargaderas de 1/2" 8160-5 y 8160-10 (125 y 250 mm)
- Acabado pulido fino.
- Acero aleado de alto rendimiento
- Los fijadores sufren menos desgaste y daños gracias a los vasos con perfil Dynamic-Drive™.
- Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
- Los vasos permiten la máxima distribución de la carga y el par de apriete gracias al área adicional del lateral.
- Carraca con mango bi-componente antideslizante y cómodo, con un práctico agujero para colgar y facilitar el almacenamiento.
- Maletín de poliéster
- Bandeja de plástico elástico para sujetar las herramientas.
- Normas: ISO 1174 y DIN 3120.

### ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				
<b>7814DST</b>	480 mm	220 mm	60 mm	2882 g

Follow the Fish!



## CONTENIDO DEL JUEGO



Vaso con cuadradillo de 1/2" y perfil bi-hexagonal de 10 mm  
**7800DM-10**



Vaso con cuadradillo de 1/2" y perfil bi-hexagonal de 11 mm  
**7800DM-11**



Vaso con cuadradillo de 1/2" y perfil bi-hexagonal de 12 mm  
**7800DM-12**



Vaso con cuadradillo de 1/2" y perfil bi-hexagonal de 13 mm  
**7800DM-13**



Vaso con cuadradillo de 1/2" y perfil bi-hexagonal de 14 mm  
**7800DM-14**



Vaso con cuadradillo de 1/2" y perfil bi-hexagonal de 15 mm  
**7800DM-15**



Vaso con cuadradillo de 1/2" y perfil bi-hexagonal de 16 mm  
**7800DM-16**



Vaso con cuadradillo de 1/2" y perfil bi-hexagonal de 17 mm  
**7800DM-17**



Vaso con cuadradillo de 1/2" y perfil bi-hexagonal de 18 mm  
**7800DM-18**



Vaso con cuadradillo de 1/2" y perfil bi-hexagonal de 19 mm  
**7800DM-19**



Carraca de cabeza delgada reversible de 1/2" con 72 dientes y un ángulo de acción de 5° de 264 mm  
**8150SL**



Alargaderas con cuadradillo conductor de 1/2", 125 mm, 5"  
**8160-5**



Alargaderas con cuadradillo conductor de 1/2", 250 mm, 10"  
**8160-10**



Articulaciones universales con cuadrado de 1/2"  
**8166**

